

# FAM SYSTEMS

## FAM OxyTech Oksijen Ölçüm Probu



### ÖZELLİKLER

- Doğrudan eriyik kalay banyosuna daldırılma
- Kısa tepki süresi
- Numune hat gerektirmeyen doğrudan ölçüm
- Yerleşik ve sürekli ölçüm
- Numune hattı yok
- Yüksek sıcaklık dayanıklılığı
- Sensör ve ölçüm cihazı arasında mesafe sınırlaması yok

### FAYDALARI

- Sürekli ölçüm
- Analog çıkış
- Banyo değişikliklerine hızlı tepki
- Kalibrasyon gerektirmez
- Bakım gerektirmez

**FORM ATILIM MAKINA LTD. – [www.formmak.com](http://www.formmak.com)**

Besiktaş Cad. No.29 Eti İş Han K.5 Besiktas 34357 Istanbul – Turkey

Tel.: + 90 (212) 227 80 61 Fax : + 90 (212) 227 80 62 Email : [form@formmak.com](mailto:form@formmak.com)

## **FAM OxyTech Oksijen Ölçüm Probu**

### **TEKNİK TANIMLAR**



Çıkış : Oksijen konsantrasyonuna orantılı milivolt sensör çıkışı

Oksijen Ölçüm Aralığı : PPM den % 21 e

Tepki Süresi : 1 saniyeden daha az

Hassasiyet : Proses değerinin +/- % 5 i

Süreklilik : 12 ayda % 1 sapmadan daha az

Kontrol Sistem Ara Yüzü :  
FAM OxyTech Kontrol Cihazı

Koruyucu Kılıflar :  
Aluminyum sensör kafası  
Paslanmaz çelik koruyucu tüp  
Alumina gövde borusu  
Seramik ölçüm uç

Montaj : Dikey veya Yatay

Uzunluk : Toplam 116 cm

İşletme Sıcaklık Aralığı : 650 – 1500 °C

Sipariş Kodu :

FAM OxyTech Prob